



TXB322



easy

## Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bussystem EIB

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

#### Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

#### Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig Ja

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Beleuchtung

LED-Steuerung Ja

#### Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

#### Spannung

Eingangsspannung 5 - 5 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Systemspannung 30 V DC über Bus