


TXM632C



easy

## Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX easy, 230V

### Technische Merkmale

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

#### Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

#### Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung Ja

#### Werkstoff

Farbe Lichtgrau

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 4 A

Max. Schaltstrom 4 A

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 10

#### Texte

Funktion Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart Mit Schraubklemmen