



TYA604C



quickconnect

Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, KNX

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Abmessungen

Tiefe 65 mm

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Stromaufnahme Bus Ruhe 3 mA

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe 2300 - 2300 W

Ausgangsleistung 2300 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 30 V DC über Bus

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Funktion Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion

