



TYA606C



## Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach,16A, KNX

### Technische Merkmale

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

#### Abmessungen

Tiefe 65 mm

#### Werkstoff

Farbe Lichtgrau

#### Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Schieber für Handschaltung Ja

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Stromaufnahme Bus Ruhe 3 mA

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe 2300 - 2300 W

Ausgangsleistung 2300 W

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 30 V DC über Bus

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Funktion Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion

