



TYA608A



Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 4A, mit Handbedienung ohne Bus

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Abmessungen

Tiefe 65 mm

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 4 A

Stromaufnahme Bus Ruhe 9 mA

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe 800 - 800 W

Ausgangsleistung 800 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 30 V DC über Bus

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Funktion Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion

