


TYA608B



Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 10A, mit Handbedienung ohne Bus

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Stromaufnahme Bus Ruhe	9 mA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	1200 - 1200 W
Ausgangsleistung	1200 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
----------	--