



TYA608C



Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 16A, mit Handbedienung ohne Bus

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX	Ja
-------------------	----

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Abmessungen

Tiefe	65 mm
-------	-------

Breite in Teilungseinheiten	6
-----------------------------	---

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
--------------------	------

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Stromaufnahme Bus Ruhe	9 mA
------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	2300 - 2300 W
----------------------------	---------------

Ausgangsleistung	2300 W
------------------	--------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

Systemspannung	30 V DC über Bus
----------------	------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen,
Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und
Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion