


TYA624B



Rollladenaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
-----------	-----

Max. Schaltstrom	6 A
------------------	-----

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Texte

Funktion	Mit Positionierungsfunktion für Rolladenstellung, Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Sonnenschutzfunktion
----------	--

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------