




TYA628C



## Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX, 230V

### Technische Merkmale

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
-----------	-----

Max. Schaltstrom	6 A
------------------	-----

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

#### Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Texte

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen