



TYA670D



Schnittstelle KNX/EIB-DALI, REG 4M

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Ausstattung

Web server	Ja
Anzahl Kanäle	1

Spannung

Betriebsspannung	240 - 240 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Konnektivität.

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
---	---------------------------------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Leistung

Leistungsaufnahme VA	0,15 VA
----------------------	---------

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
--------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite	72 mm
Tiefe	70 mm

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Spannung	Als DALI-Master und Spannungsversorgung für DALI-Geräte