



TYAS664AN



IP20



Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Eingangsspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Texte

Sicherung	Überhitzungsschutz (Anzeige über LED), Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
Dimmprinzip	Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
Funktion	Lernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Schutz	Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz