




TYB692C



Jalousie-/Heizungsaktor 1/1-fach + 3 Eingänge KNX, UP

Technische Merkmale

Ausstattung

C Last	Nein
Anzahl der Ausgänge	2
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

Architektur

Anzahl der Jalousie-/Rollladenausgänge	1
--	---

Konnektivität.

Mit Bussystem Funkbus	Nein
-----------------------	------

Abmessungen

Höhe	28 mm
------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Texte

Betriebsart	Betriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe einstellbar
Dose	Einbau in UP- oder wassergeschützte Abzweigdose
Funktion	Binäre Eingabefunktionen: Schalt-, Dimmer-, Jalousiesteuerung und Wertgeber

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	3
----------------------------	---