




TYB708D



**Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP**

**Technische Merkmale**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS

**Elektrischer Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise 8

**Ausstattung**

Externe Abfragespannung notwendig Ja

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

**Konnektivität.**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Nur für den internen Gebrauch**

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 0

**Beleuchtung**

LED-Steuerung Ja

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Spannung**

Eingangsspannung 20 - 20 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart DC

Systemspannung 30 V DC über Bus