



TYC120



Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Frequenz

Funk Sende-/Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz
------------------------------	---------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Abmessungen

Breite	81 mm
Länge	81 mm
Tiefe	25 mm

Texte

Funktion	Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfigurierbar, EnOcean Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme: u. a. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, Raumbediengeräte
Montageart	Für Aufputzmontage, Montage Auf UP-Dose möglich