



TYFS110



## Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module 6

#### Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 1280 mA

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

#### Spannung

Ausgangsspannung 28 - 32 V

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz