



TYFS110



Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module 6

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 1280 mA

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Spannung

Ausgangsspannung 28 - 32 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz