



TYM646T



## Heizungsaktor 6fach KNX, für 24/230V Stellantriebe, Triac

### Technische Merkmale

#### Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Ausgangsspannung 24 - 230 V

Hilfsspannung 110 - 230 V

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 1 VA

Leistungsaufnahme standby 0,40 W

#### Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 0,16 A

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 4

#### Texte

Funktion Sperrfunktion je Aktorausgang über Handbedientasten oder Bus aktivierbar, Mit Ventilschutzfunktion

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)

Anschlussart Mit Schraubklemmen