


TYMS616D



**Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last**

**Technische Merkmale**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

**Konnektivität.**

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Abmessungen**

Tiefe 65 mm

Einbautiefe 65 mm

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

**Ausstattung**

Funk bidirektional Nein

Mit Schieber für Handschaltung Ja

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

Stromaufnahme Bus Ruhe 3 mA

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Glühlampenlast 230 V Lampe 2300 - 2300 W

Ausgangsleistung 2300 W

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 30 V DC über Bus

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Texte**

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen,  
Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und  
Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion