



UC53L83

Bausatz, universN, 750x750mm, für 6 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm

Verteiler-Innenausbau-system univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	750 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
Tiefe installiertes Produkt	175 mm
Sicherungsgröße	NH00-NH3
Mit Abdeckung	nein