



**Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagrecht, 4x12 PLE**

univers N Reihenklammern bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

**Technische Merkmale**

UD22B1



Höhe installiertes Produkt	300 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Anzahl Reihen	2
Mit Abdeckung	ja
Geschlossen	nein
Farbe	weiß
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff