


UDB2075125



Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(75-125)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Länge	428 mm
Mindestestrichhöhe	75 mm
Nivellierbereich	75 - 125 mm
Nenngröße	240 mm

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

Ausstattung

Geeignet für Dichtungseinbau	Nein
Mit Bodenplatte	Ja
Montagedeckelaufnahme	Ja

Werkstoff

Werkstoff Seitenwand	Kunststoff
----------------------	------------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Blind
------------------	-------

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil	Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Ja