

Ja



UDB2075125

Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(75-125)mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Länge	428 mm
Mindestestrichhöhe	75 mm
Nivellierbereich	75 - 125 mm
Nenngröße	240 mm
Einsatzbedingungen	
Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
Ausstattung	
Geeignet für Dichtungseinbau	Nein
Mit Bodenplatte	Ja
Montagedeckelaufnahme	Ja
Werkstoff	
Werkstoff Seitenwand	Kunststoff
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Blind
Funktionen	
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil	Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlos- senen Unterflurkanal	Nein

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflur-

kanal