



UDB3050080



Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(50-80)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------------------|------------|
| Länge | 498 mm |
| Mindestestrichhöhe | 50 mm |
| Nivellierbereich | 50 - 80 mm |
| Nenngröße | 340 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|----------------|
| Maximale Belastung | 1,50 - 1,50 kN |
|--------------------|----------------|

Ausstattung

| | |
|------------------------------|------|
| Geeignet für Dichtungseinbau | Nein |
| Mit Bodenplatte | Ja |
| Montagedeckelaufnahme | Ja |

Werkstoff

| | |
|----------------------|------------|
| Werkstoff Seitenwand | Kunststoff |
|----------------------|------------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------|
| Deckelausführung | Blind |
|------------------|-------|

Funktionen

| | |
|---|------|
| Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil | Ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | Nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | Ja |