


UDBDQ06



Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q06

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen Nein

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	95 mm
Einbaulänge	206 mm
Einbaubreite	206 mm
Länge	206 mm

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil	Ja
Geeignet für Unterflurkanal	Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Ja

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink