


UDBDQ12



Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q12

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen Nein

Abmessungen

Mindestestrichhöhe 95 mm

Einbaulänge 252 mm

Einbaubreite 252 mm

Länge 252 mm

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil Ja

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal Nein

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal Ja

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Geeignet für Nasspflege Nein

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Verzinkt

Farbe Zink