



UDS3070120



Universal-Bodendose mit Stahlblechschalung Größe 3 498x498x(70-120)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Länge	498 mm
Mindestestrichhöhe	70 mm
Nivellierbereich	70 - 120 mm
Nenngröße	340 mm

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

Ausstattung

Geeignet für Dichtungseinbau	Nein
Mit Bodenplatte	Ja
Montagedeckelaufnahme	Ja

Werkstoff

Werkstoff Seitenwand	Stahl
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Blind
------------------	-------

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil	Nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Ja