



UK190382



## Unterflurkanal 2-züigig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x38mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	38 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7220 - 7220 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	29
---	----

#### Ausstattung

Oberteil abnehmbar	Ja
Kammeranzahl	2 - 2

#### Installation, Montage

Bodeninstallationssystem Montage auf	Estrichüberdeckt
--------------------------------------	------------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------