




UK190383



Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x38mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	38 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7220 - 7220 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	28
---	----

Ausstattung

Oberteil abnehmbar	Ja
Kammeranzahl	3 - 3

Installation, Montage

Bodeninstallationssystem Montage auf	Estrichüberdeckt
--------------------------------------	------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------