



UK240382



Unterflurkanal 2-züigig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	38 mm
Breite	240 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9120 - 9120 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	36
---	----

Ausstattung

Oberteil abnehmbar	Ja
Kammeranzahl	2 - 2

Installation, Montage

Bodeninstallationssystem Montage auf	Estrichüberdeckt
--------------------------------------	------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------