




UKK190282



Vertikalkrümmmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 190x28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	28 mm
Breite	190 mm
Länge	200 mm
Maß a	28 mm
Maß b	190 mm

Ausstattung

Richtungsänderung	Vertikal
Kammeranzahl	2 - 2

Funktionen

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt