



UKK190382



## Vertikalkrümmter 2-zügig aus Stahlblech zu UK 190x38mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	38 mm
Breite	190 mm
Länge	200 mm
Maß a	38 mm
Maß b	190 mm

#### Ausstattung

Richtungsänderung	Vertikal
Kammeranzahl	2 - 2

#### Funktionen

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Ja

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt