



UZ64S2

Traverse, universN, 300mm, mit S-Träger 60mm/4pol.,rechts, 20 Stück

Technische Merkmale

Nennstrom	630 A
Polanzahl	4 P
Werkstoff	Kunststoff
Sammelschienenhöhe	5 / 10 mm
Sammelschienenstärke	12 / 20 / 25 / 30 mm
Sammelschienenabstand	60 mm
Richtung	rechts
Breite installiertes Produkt	300 mm