



VA12CN



Kleinv., Volta, APV, 1x12PLE, IP30, ohne Tür

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	12
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	24

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	245 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010

Farbe	Reinweiß
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C