



VA12K

**Tür, Volta, APV, 1-reih., klarsicht, mit Türschild**

**Technische Merkmale**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart Aufputz

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 225 mm |
| Breite | 285 mm |
| Tiefe  | 22 mm  |

**Abdeckung, Tür**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
| Anzahl Schranktüren          | 1  |
| Anzahl der Schlösser         | 0  |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 9010        |
| Farbe      | Reinweiß    |
| Werkstoff  | Kunststoff  |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Architektur**

Position Schranktür Links

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 1

**Sicherheit**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Schutzart IP   | IP30              |
| Schließungstyp | Schnappverschluss |

**Konnektivität.**

Montageart Schraubbefestigung

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich Nein