



VA24CN

**Klein-, Volta, APV, 2x12PLE, IP30, ohne Tür**

**Technische Merkmale**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	2
Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	24
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	48

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	370 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C