



VA24T

Tür, Volta, APV, 2-reih., Stahlbl., mit Türschild

Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	370 mm
Breite installiertes Produkt	285 mm
Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Anzahl Reihen	2
Vorgesehene Türposition	Links
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Schutzart	IP30
Transparenter Deckel/Tür	nein
Geschlitzt	nein
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	0
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt