



VA36CN



Klein-, Volta, APV, 3x12PLE, IP30, ohne Tür

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	72

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	515 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C