



VA36T

Tür,Volta,APV,3-reih.,Stahlbl.,mit Türschild

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 495 mm

Breite 285 mm

Tiefe 36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Werkstoff Metall

Oberfläche Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür Links

Ausstattung

Anzahl Reihen 3

Sicherheit

Schutzart IP IP30

Schließungstyp Schnappverschluss

Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung