



VA36W

Tür, volta, APV, geschlitzt, 3-reihig, Kunststoff, IP30

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 495 mm

Breite 348 mm

Tiefe 22 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Oberfläche Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür Links

Ausstattung

Anzahl Reihen 3

Sicherheit

Schutzart IP IP30

Schließungstyp Schnappverschluss

Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein