



VA48W

**Tür, volta, APV, 4-reihig, geschlitzt, 4-reihig, Kunststoff, IP30**

**Technische Merkmale**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart Aufputz

**Abmessungen**

Höhe	620 mm
Breite	348 mm
Tiefe	22 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür Links

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 4

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Konnektivität.**

Montageart Schraubbefestigung

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich Nein