



VA48WWH

Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Montageplatte	Ja

Kapazität

Anzahl Module	48
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	96

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	640 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff Montageplatte	Metall

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05

Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C