



VANR12013



**Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus 3mm Bodenbelag Bodendose-Set**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Außendurchmesser	325 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	3 mm

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Nasspflege	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
Farbe	Aluminium

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung	3 - 10 kN
--------------------	-----------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

**Form**

Form	Rund
------	------

**Texte**

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	12

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12