




VANR2019005



## Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

#### Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	242 mm
Außendurchmesser	253 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	3 mm

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Ja

#### Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

#### Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 10 kN
--------------------	-----------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

#### Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	6

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

**Sicherheit**

---

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R2

---