


VDQ12057011



Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen.

Technische Merkmale

Nenn-Einbaugröße	Q12
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm
Farbe	eisengrau
RAL Farbnummer	7011
Länge Außenmaß	263 mm
Breite Außenmaß	263 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Mindest-Einbautiefe	60 mm
Bodenpflege	trocken
Zulassungen	EN50085-2-2
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.7 kN Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
Werkstoff	Polyamid (PA)
Halogenfrei	ja