



VDR10057011



## Verschlussdeckel R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

#### Abmessungen

Einbautiefe	55 mm
Einbaudurchmesser	275 mm
Außendurchmesser	294 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	5 mm

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Blind

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 5 kN
--------------------	----------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Texte

Kabelausschuss	Ohne Kabelausschuss im Deckel
----------------	-------------------------------

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
---------------------------------	---

**Ausstattung**

---

Anzahl der Gerätebecher	0
-------------------------	---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R10