



VDR12057011



**Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen.

**Technische Merkmale**

Nenn-Einbaugröße	R12
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm
Farbe	eisengrau
RAL Farbnummer	7011
Außendurchmesser	325 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Mindest-Einbautiefe	55 mm
Bodenpflege	trocken
Zulassungen	EN50085-2-2
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2.6 kN Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
Werkstoff	Polyamid (PA)
Halogenfrei	ja