



VDR12127011



**Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	62 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Außendurchmesser	325 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	12 mm

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Ohne Deckel

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung	3 - 5 kN
--------------------	----------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Texte**

Kabelausschl	Ohne Kabelausschl im Deckel
--------------	-----------------------------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	0
---------------------------------	---

**Ausstattung**

---

Anzahl der Gerätebecher	0
-------------------------	---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12