



VE103D

## Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 3PLE, mit Einführungstüllen

### Technische Merkmale

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	2
---------------------------------	---

#### Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

#### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

#### Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

#### Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

#### Abmessungen

Höhe	175 mm
------	--------

Breite	110 mm
--------	--------

Tiefe	93 mm
-------	-------

Breite in Teilungseinheiten	3
-----------------------------	---

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

#### Werkstoff

Werkstoff	Polystyrol (PS)
-----------	-----------------

RAL Nummer

7035

Farbe

Lichtgrau

**Sicherheit**

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK07

Schutzart IP

IP65

Schließungstyp

Schnappverschluss, Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C