



VE103D

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 3PLE, mit Einführungstüllen

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 2

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 3

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 175 mm

Breite 110 mm

Tiefe 93 mm

Breite in Teilungseinheiten 3

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Werkstoff Polystyrol (PS)

RAL Nummer

7035

Farbe

Lichtgrau

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK07

Schutzart IP

IP65

Schließungstyp

Schnappverschluss, Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C