



VE106D

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 6PLE, mit Einführungsstüben

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
---------------------------------	---

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	190 mm
------	--------

Breite	164 mm
--------	--------

Tiefe	113 mm
-------	--------

Breite in Teilungseinheiten	6
-----------------------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C